

Recommended Yarn !!

PERCENT

パーセント

使いやすいスタンダードな太さと豊富な色数。棒針編みからかぎ針編み、多色編み込みまであらゆるニーズにお応え。

- ☐ 毛 (WO) 100%
- ☐ 40g 玉巻 (約 120m)
- ☐ 100 色
- ☐ ¥616 (税別 ¥560)

- 適正針・標準ゲージ
- 5〜7号 22目・30段
- ☐ 手編み ☐ 棒針 ☐ かぎ針 ☐ 編み機

中国産使用

全て無使用

豊富な
100色
展開！

カラーラインナップはコチラ

NEW



2023年1月20日発刊予定！

2023年春夏リッチモアのコンセプト
「パブロ・ピカソ」をテーマとした
作品のレシピ本

リッチモア
ベストアイズコレクション
142号 (春夏号)

品番 H610-142
価格 ¥1,034 (税別¥940)

「リッチモアプレス」バックナンバー配信中
http://hamanaka.jp/catalogs_richmore



リッチモア 公式インスタグラム
@richmore_hama

作品No.CRMM-840 アングルウォーマー



フリルがポイントのアングルウォーマー。
足首を温めるだけでも防寒対策になります。
丈の長さはお好みで♪

パーセント No.8- 0.6玉 棒針 5号

Rich More®

※印刷の都合上、若干色目が異なる場合があります。

作品No.CRMM-841 ポシェット



モチーフをつなげてつくるポシェット。マチもあってポケットもついているので荷物をスマートに収納することができます。

パーセント No.125 - 0.8玉
No.123,124-各0.5玉
かぎ針 4/0号

Rich More®

※印刷の都合上、若干色目が異なる場合があります。

作品No.CRMM-842 ラトビア風ミトン



指先が尖った形が特徴の、*アウセクリスの模様を配した*ラトビア風ミトン。
グローブ型よりも中で熱が逃げにくく防寒にぴったり！
寒い冬のお出かけも楽しくなるアイテムです。

パーセント No.35- 0.8玉、No.3- 0.6玉 かつした針 5号・3号



色鮮やかな編み込み模様のミトンはラトビアの伝統工芸。その歴史は古く、現在のヨーロッパで最古（推定10世紀前後）というミトンも、考古学者の手によってこの国から発見されています。

*アウセクリス
星の文様の中でも、特に有名なのがアウセクリス。夜の闇を退け、新しい朝の訪れを伝える明けの明星を表しています。その光は悪しきものから身を守る力があると考えられ人気がありました。

*ラトビア
ラトビア共和国。北欧フィンランドとはバルト海を挟んで対岸に位置し、隣接するエストニア、リトアニアとともに、バルト三国と呼ばれています。

参考文献『ラトビアの手編みミトン』（中田早苗 編）

Rich More®

※印刷の都合上、若干色目が異なる場合があります。

アンクルウォーサー




●使用糸と使用針

使用糸(ウツチモア手あみ糸)	色番	色	使用量
パーセント	No.8	(金茶)	0.6玉
使用針(ハブナカアミミミ手あみ針)			
アチアミアミ5号			

サイズ調整の方法
＜丈を伸ばしたいとき＞
・カーター編みの目数を増やす
＜周り寸法の調整＞
・1模様が2.5cの模様なので、
模様数で調整。
・1模様減らして
リストウォーサーに！

CRMM-840




ポシエット



●使用糸と使用針

使用糸(ウツチモア手あみ糸)	色番	色	使用量
パーセント	No.125	(ブラウン)	0.8玉
	No.123	(アイボリー)	0.5玉
	No.124	(サソベージュ)	0.5玉
使用針(ハブナカアミミミ手あみ針)			
片かぎ針4.0号			

CRMM-841




ひも・マチ・底(1本)

ひも・マチ・底

3段め	No.125 (ブラウン)
2段め	No.124 (サソベージュ)
1段め	No.123 (アイボリー)

※1段ごとに糸を切る




モチーフ(16枚)

3段め	No.125 (ブラウン)
2段め	No.124 (サソベージュ)
1段め	No.123 (アイボリー)

※1段ごとに糸を切る

モチーフの配色



モチーフの配色



ラトビア風ミトン





●使用糸と使用針

使用糸(ウツチモア手あみ糸)	色番	色	使用量
パーセント	No.35	(アイブリー)	0.8玉
	No.3	(オリーブ)	0.6玉
使用針(ハブナカアミミミ手あみ針)			
くつした針5.3号			

CRMM-842

本体



親指の扱い位置

